

กระบอกลม CRHD-40- -PPV-A-MC-S6

หมายเลขชิ้นส่วน: 195550

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	10 mm...500 mm
Øลูกสูบ	40mm
การทำใหหมาะต ุ	ตัวกันกระแทกมปรับไตทั้งสองดาน
ตําหนงการติดตง	ตามตองการ
โครงสรางเชิงสรางสรรด	ลูกสูบ กานลูกสูบ
การตรวงจับตําหนง	สำหรับสวิตซ์ความไกลชิด
ตัวแปร	ซีลทนความร้อนสูงสุด 120 °C
แรงดันใซงาน	1 bar...10 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความดันทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...120 °C
ความยาวลตทอน	19.5 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึบกลับ	633 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหนา	754 N
ย้ายมวลที่จ้งหะ 0 มม.	198 g
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	16 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	1154 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	42 g
พอร์ทลม	G1/8
วัสดุหุ้ม	เหล็กกล้าโรสนิมอัลลอยดสูง
ซีลวัสดุ	FPM
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าโรสนิมอัลลอยดสูง
กานลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าโรสนิมอัลลอยดสูง