

# กระบอกลม CRHD-63- -PPV-A-MC-S6

หมายเลขชิ้นส่วน: 195552

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	10 mm...500 mm
Øลูกสูบ	63mm
การทำใหหมาะต ุ	ตัวกันกระแทกลมปรับไตทั้งสองดาน
ตําหนงการติดตั้ง	ตามตองการ
โครงสร้างเชิงสร้างสร้รค	ลูกสูบ กานลูกสูบ
การตรวจจับตําหนง	สำหรับสวิตซ์ความไกลชิด
ตัวแปร	ซีลทนความร้อนสูงสุด 120 °C
แรงดันใ้ชงาน	1 bar...10 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความดันทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...120 °C
ความยาวลตทอน	21 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึบกลับ	1682 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหนา	1870 N
ย้ายมวลที่จ้งหะ 0 มม.	398 g
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	25 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	2912 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	65 g
พอร์ตลม	G3/8
วัสดุหุ้ม	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ซีลวัสดุ	FPM
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
กานลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง