

# กระบอกกลม DSNU-32-40-P-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 195981

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                         | มูลค่า                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ฮับ                                                 | 40 mm                                         |
| Øลูกสูบ                                             | 32 มม.                                        |
| เกลียวก้านลูกสูบ                                    | M10x1.25                                      |
| การทำใหหมาะต ำ                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                   | ตามต้องการ                                    |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                             | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก          |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                   | สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด                       |
| แรงดันใช้งาน                                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar             |
| ฟังก์ชัน                                            | การแสดงคู่                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                                      | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม              | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                     | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ              | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| คลาสคตินรูม                                         | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                      | -20 °C...80 °C                                |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึบกลับ | 415 N                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหนา      | 482.5 N                                       |
| การเคลื่อนที่มวล                                    | 157 g                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                    | 433 g                                         |
| ประเภทของรัด                                        | พร้อมอุปกรณ์เสริม                             |
| พอร์ทลม                                             | G1/8                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                       | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุหุ้ม                                           | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด                          |
| ซีลวัสดุ                                            | NBR<br>TPE-U (PU)                             |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                     | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                          |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |