


กริปเปอร์แบบขนาน HGPM-08-EZ-G9

หมายเลขชิ้นส่วน: 197564

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	8
จังหวะตอกกริปเปอร์	2 mm
ความแม่นยำในการแลกเปลี่ยนสูงสุด	0.2 mm
สมมาตรในการหมุน	0.15 mm
กริปเปอร์ความสามารถในการทำซ้ำ	0.05 mm
จำนวนขากรรไกรกริปเปอร์	2
ประเภทไดรฟ์	นิวเมติก
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว ปิด
ฟังก์ชันกริปเปอร์	ขนาน
แรงจับสำรอง	ปราศจาก
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เครื่องบินเอียง
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ปิดแรงจับรวมที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	16 N
แรงดันใช้งาน	4 bar...8 bar
แมกซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน	4 Hz
เวลาเปิดขั้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	1.9 ms
เวลาปิดขั้นต่ำ 0.6 MPa (6 บาร์ 87 psi)	4.1 ms
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
แรงจับยึดแบบเปิดต่อปากจับที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	8 N
แรงสูงสุดบนขากรรไกรกริปเปอร์ Fz static	10 N
โมเมนต์สูงสุดที่กริปเปอร์แบบกราม Mx static	0.1 Nm
แมกซ์ ขณะจับกราม สเตติกของฉันทัน	0.1 Nm
แมกซ์ ขณะจับขากรรไกร Mz static	0.1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	18 g
ประเภทของรีด	ด้วยเกลียวใน
พอร์ตลม	M3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฝาครอบวัสดุ	POM
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม
ขากรร ไกรกริปเปอร์วัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง