

# Linear drive unit SLM-20- -KF-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 32783

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	10 mm...800 mm
Øลูกสูบ	20 มม.
การทำใหหมาะต ำ	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน โซ่ข้อปลักษณะแข็ง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามตองการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
การตรวจจบัตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความไกลชิด สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
ตัวแปร	รุ่นพื้นฐาน แกนนำกลวง แกนนำกลวงและแผ่นกัน
แรงดันใช้งาน	0.7 MPa 7 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึบกลับ	188 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลงหนา	188 N
การเคลื่อนที่มวล	1400 g
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	21 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	2620 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	21 g
พอร์ทลม	G1/8
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียม
ซิลวัสดุ	PA TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม