

กระบอกลูกสูบ AEVC-16-25-A-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 188107

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ฮับ | 25 mm |
| Øลูกสูบ | 16mm |
| สปริงกลับแรงเมื่อกานลูกสูบหดกลับ | 5 N |
| การทำให้อมาต ๆ | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ฟังก์ชัน | บทบาทเดียว กด |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ลูกสูบ กานลูกสูบ |
| การตรวจจับตำแหน่ง | ปราศจาก |
| แรงดันใช้งาน | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลงหน้า | 105 N |
| การเคลื่อนที่มวล | 19 g |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 81 g |
| ประเภทของรีด | ทางเลือก: มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| พอร์ทลม | M5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุหุ้ม | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์ |
| ซีลวัสดุ | NBR TPE-U (PU) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์ |
| กานลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |