

โซลินอยด์คอยล์ MSFW-230-50/60-OD

หมายเลขชิ้นส่วน: 34422

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ไม่
เวลาหีบขึ้นตัว	10 ms
รอบการทำงาน	100%
ตัวประกอบกำลัง $\cos \{\phi\}$	0.7
ลักษณะขดลวด	230 V AC: 50/60 Hz, กระแสไฟกระชาก 9.0 VA, กำลังถือ 7.0 VA
ความผันผวนของความถี่ที่อนุญาต	+/- 5 %
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-C1-L
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...40 °C
แรงบิดขั้นเนนสูงสุดของปลั๊กช็อกเก็ต	0.4 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	55 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	3 พิน ขั้วต่อพร้อมไดอะแกรมการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน Festo สำหรับ MSSD-F
ประเภทของรีด	ด้วยนอตเกลียว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุของโซลินอยด์คอยล์	เทอร์โมเซต ทองแดง เหล็ก
วัสดุที่ติดเคียว	ทองแดง