



# เครื่องกำเนิดสัญญาณภาค VN-20-H-T6-PI5-VI6-R02

หมายเลขชิ้นส่วน: 526141

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลาวาล	2 mm
ขวาง	24 mm
ประเภทของตัวเก็บเสียง	เปิดใจ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ลักษณะอีเจ็คเตอร์	สัญญาณสูง คาเริ่มต้น
ฟังก์ชันบูรณาการ	ทอไอเสียเปิด
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัว T
แรงดันใช้งานสำหรับการไหลของปริมาณการดูดสูงสุด	2 bar
แรงดันใช้งาน	1 bar...8 bar
แรงดันใช้งานสูงสุด สัญญาณภาค	3.5 bar
สัญญาณภาคสูงสุด	92 %
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	6 bar
ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ	98 l/min
เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ	0.2 s
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...60 °C
ระดับความดันเสียงที่แรงดันใช้งานที่ระบุ	63 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.8 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	183 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 3	ทอไอเสียเปิด
การเชื่อมต่อสัญญาณภาค	G3/8
วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอิน โดซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุของหัวจับ	ปอม
วัสดุที่อยู่อาศัย	POM เสริมแรง
วัสดุเก็บเสียง	อลูมิเนียมหล่อ POM โฟม PU
วัสดุหัวฉีด	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด