

Connecting cable KMP4-9P-5-PVC

หมายเลขชิ้นส่วน: 193012

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | DIN 41652 |
| การกำหนดสาย | พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| ความถี่ในการเชื่อมต่อ | 50 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 413 g |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังกชัน | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ | สี่เหลี่ยม |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ | กระป๋อง |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เตารับสายเคเบิล | มุม |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ | Sub-D |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ | 9 |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด | 9 |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด | 2x สกรู M3 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังกชัน | หน้าควบคุม |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ | สายเคเบิล |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ | ปลายเปิด |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ | 10 |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขนาด | 9 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC | 0 V...30 V |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 24 V |
| พิกัดกระแสที่ 40°C | 3 A |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก | 1 kV |
| ความยาวสายเคเบิล | 5 m |
| คุณสมบัติสาย | เหมาะสำหรับโซ่พลังงาน |
| เส้นเงื่อนไขการทดสอบ | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ |
| รัศมีการัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว | 24 mm |
| รัศมีการัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น | 39 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | 7.4 mm |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ±0.4 มม. |
| การประกอบสายเคเบิล | 10 x 0.25mm ² |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย | 0.25 mm ² |
| ปลายสาย | ตัดออกอย่างทื่อ |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|----------------------------------|
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน | ในสภาพการติดตั้ง |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -40 °C...70 °C |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน | -5 °C...70 °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...75 °C |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ระดับมลพิษ | 3 |
| วัสดุปลอกสาย | พีวีซี |
| สีปลอกสาย | สีเทา |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PA |
| ที่อยู่อาศัยสี | สีดำ |
| ซิลิโคน | NBR |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ | โลหะผสมทองแดงชุบทอง |