


เครื่องแยก HPV-14-40-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 529352

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	40 mm
Øลูกสูบ	14mm
ความแม่นยำในการแลกเปลี่ยนสูงสุด	0.3 mm
ระยะทางสูงสุดของสไลด์ Sx	0.05 mm
ระยะทางสูงสุดของสไลด์ Sz	0.03 mm
แมกซ์ ขวานเลนเชิงมุมกราบเปอร์	0.07 deg
แมกซ์ องศาความคลาดเคลื่อนของตัวจับ Ay	0.12 deg
แมกซ์ องศาความคลาดเคลื่อนของตัวจับ az	0.175 deg
ตัวยึดด้วยมือภายนอก	ผ่านรู
การทำให้หมดอายุ	ไม่มีกั้นกระแทก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ลูกสูบคู่ ก้านลูกสูบ ตัวลิ้นคสไลด์ ไม่หมุน
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด
ครึ่งพัลส์	234.2 ms
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	คู่มือสี่เหลี่ยม
รอบเวลา	468.4 ms
แรงดันใช้งาน	3 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
แรงสูงสุดบนนิ้ว Fz static	100 N
ช่วงทอร์กสูงสุดบนนิ้ว Mr static	5 Nm
แมกซ์ ช่วงเวลาบนนิ้ว Mx static	5 Nm
แรงบิดสูงสุดที่นิ้วกริปเปอร์ My สแตติก	5 Nm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ	75 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล้วงหน้า	90 N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	460 g
มวลสูงสุดต่อนิ้วของกริปเปอร์ภายนอก	150 g
การเชื่อมต่อทางเลือก	M5
ประเภทของรัด	ทางเลือก: ด้วยด้ายภายในและปลอกตรงกลาง มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
พอร์ตลม	M5