


วาล์วปุ่มกด VHEF-P-B52-G14

หมายเลขชิ้นส่วน: 5299716

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ฟังก์ชันวาล์ว | 5/2 bistable |
| ประเภทการดำเนินการ | ด้วยตนเอง |
| ความกว้าง | 20 mm |
| อัตราการไหลปกติ | 1200 l/min |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม | G1/4 |
| แรงดันใช้งาน | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ตัวเลื่อนลูกสูบ |
| ความกว้างปกติ | 7 mm |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ | คืนแรงได้ |
| ข้อมูลการใช้งาน | สั่งงานด้วยมือเท่านั้น |
| หลักการปิดผนึก | อ่อน |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| แมนนวลเทส | Detenting |
| ประเภทการกระตุ้น | โดยตรง |
| ทิศทางการไหล | ย้อนกลับได้ |
| ทับซ้อนกัน | ความคุ้มครองที่ดี |
| ความถี่การสลับสูงสุด | 0.5 Hz |
| ป้องกันการระเบิด | โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX) |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิปานกลาง | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงการกระตุ้น | 20 N |
| ปลดล๊อคแรง | 35 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 215 g |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|-------------------|--|
| ประเภทของรัด | ทางเลือก: การติดตั้งแผงด้านหน้า มีรูทะลุ |
| ขอต่อลม 1 | G1/4 |
| ขอต่อลม 2 | G1/4 |
| ขอต่อลม 3 | G1/4 |
| ขอต่อลม 4 | G1/4 |
| ขอต่อลม 5 | G1/4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุหุ้ม | PA เสริมแรง |
| ซีลวัสดุ | NBR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม |