


เซ็นเซอร์ HGL-M5-QS-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 530038

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาลว	ฟังก์ชันตรวจสอบปลดล๊อคได้
ขอตอลม 1	QS-4
ขอตอลม 2	M5
ขอตอไฟล็ตแอร 21	QS-4
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
ประเภทของรีด	ชั้นสกรูได้ พร้อมเกลียวนอก
แรงดันใช้งาน	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
ไฟล็ตความดัน	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
ควบคุมความดัน	29 psi...145 psi
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
การจำแนกทางทะเล	ดูใบรับรอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
มาตรฐานอัตราการไหล 1->2 (6-0)	200 l/min
กระแสปกติ 1->2 (6-5)	130 l/min
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความดันทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
คลาสคิลินรัม	คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สีอควมคุม	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
แรงบิดกระชับที่กำหนด	1.25 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 10 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	21 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
สกรูกลวงวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม
ปลอยแหวนวัสดุ	ปอม
วัสดุปลอกกันกลับ	NBR
วัสดุข้อต่อหมุน	สังกะสีหล่อ