

# ซี็อกเก็ตข้อต่อ KD2-M5-I

หมายเลขชิ้นส่วน: 531620

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปอร์ต	2.7 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...12 bar
อัตราการไหลปกติ	135 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	0.85 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 15 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12 g
ข้อต่อลม 1	เกสียวใน M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS