

ท่อพลาสติกเกลียว PUN-4X0,75-S-1-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 197603

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	1 m
นอก Ø	4 mm
ความยาวเปลือก	0.284 m
Øภายใน	2.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	25 mm
จำนวนรอบ	45
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...10 bar
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	27 g
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูเนียน สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 3 มม.
สี	สีดำ
ความแข็งฝั่ง	D 52 +/-3
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)