

# น้ำมันหล่อลื่น MS12N-LOE

หมายเลขชิ้นส่วน: 535044

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
ซีรีส์	MS
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 5°
แรงดันใช้งาน	1 bar...16 bar
การไหลขั้นต่ำสำหรับฟังก์ชันการหล่อลื่น	400 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ความหนืดของน้ำมัน	ISO VG 32
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ประเภทของรั่ว	ทางเลือก: การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ
เปลือกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด