

แองเกิ้ลซีทวาล์ว VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4B2V-50-V

หมายเลขชิ้นส่วน: 3536717

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วกันสุญญากาศพร้อมตัวขับเคลื่อน
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรีด	การติดตั้งสาย
การเชื่อมต่อสาย	ข้อกีดเกลียว G1 1/2 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
ความกว้างปรกติ	35 mm
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 ปิด monostable
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้ เหนือวาล์ว สำหรับตัวกลางที่เป็นแก๊ส
ความดันปานกลาง	-0.09 MPa...0 MPa -0.9 bar...0 bar
ขอต่อแรงดันที่กำหนด PN	40
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันเร่งไม่ได้
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ประเภทการกระตุ้น	ควบคุมจากภายนอก
พอร์ตลม	เกลียวด้านใน G1/8
แรงดันใช้งาน	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
ปานกลาง	ไอน้ำ ก๊าซเฉื่อย กรองอากาศอัด, กรองความละเอียด 200 µm
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ความหนืดสูงสุด	600 mm ² /s
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
กระแสKv	25 m ³ /h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ตัววาล์ววัสดุ	หลอมสแตนเลส
ตัววาล์วหมายเลขวัสดุ	1.4408
ซิลกันทมนวัสดุ	FPM

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุซีลที่นึ่ง	FPM
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2500 g
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุของตัวเรือน ไครฟ์	ทองเหลืองชุบนิเกิล