

โซลินอยด์คอยล์ VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

หมายเลขชิ้นส่วน: 3546662

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ไม่
รอบการทำงาน	100%
ชั้นฉนวน	H
ลักษณะขดลวด	230 V AC: 50/60 Hz, กำลังไฟ 7.0 VA 230VDC: 7.0W
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	-15 % / +10 %
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX) ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
การอนุมัติ Ex-protection นอก EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 1 (IEC EX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 21 (IEC EX) โซน 22 (ATEX)
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
หมวด ATEX สำหรับก๊าซ	II 2G
หมวด ATEX สำหรับฝุ่น	II 2D
ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก	อดีต tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1700 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	กล่องขั้วต่อ เกสสิวเข้าสาย NPT1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุของโซลินอยด์คอยล์	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด เหล็กหล่อ

