


# โซลินอยด์วาล์ว MFH-3-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 4450

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ฟังก์ชันวาล์ว                          | 3/2, แบบปิด, คอยดเดี่ยว                        |
| ประเภทการดำเนินการ                     | ไฟฟ้า  |
| อัตราการไหลปกติ                        | 58 l/min                                       |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม             | M5   |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar               |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ที่นั่งจาน                                     |
| รีเซ็ตประเภท                           | สปริงกล  |
| อนุญาต                                 | c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)                 |
| ความกว้างปรกติ                         | 1.3 mm   |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                  | คันเร่ง ไม่ได้                                 |
| หลักการปิดผนึก                         | ออน  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| แมนนวลเทส                              | คล้ำ   |
| ประเภทการกระตุ้น                       | โดยตรง   |
| ทิศทางการไหล                           | กลับ ไม่ได้                                    |
| เปลี่ยนเวลาปิด                         | 16 ms  |
| สลับเวลาเปิด                           | 9 ms   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                 |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -15 °C...60 °C                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -15 °C...40 °C                                 |
| ประเภทของรีด                           | มีรูทะลุ                                       |
| ขอตอลม 1                               | M5   |
| ขอตอลม 2                               | M5   |
| ขอตอลม 3                               | M5   |