



# ตัวรับ SOEG-E-M18W-PA-K-2L

หมายเลขชิ้นส่วน: 537694

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	ทรงกลม
โตมาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง	ตำแหน่ง
หลักการวัด	optoelectronic
วิธีการวัด	เซ็นเซอร์ผ่านลำแสง ผู้รับ
พิสัยการทำงาน	20000 mm
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...55 °C
สวิตช์เชิงเอาท์พุท	PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองศาประกอบ	ต่อต้านวาเลนซ์
ความถี่การสลับสูงสุด	1000 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด	200 mA
แรงดันตก	2 V
ความต้านทานไฟฟาลัดวงจร	การตอกบัตร
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	10 V...36 V
ระลอกคลื่น	20 %
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน	10 mA
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 คอร์ สายเคเบิล
ความยาวสายเคเบิล	2.5 m
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
ขนาด	M18x1
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อค
แรงบิดในการการขัน	20 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	124 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบโครเมียม
วัสดุเนื้อตัวยูเนียน	ทองเหลือง โครเมียม

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การแสดงผลสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
ตัวบ่งชี้สำรองการทำงาน	LED สีเขียว
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-5 °C...55 °C
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L