



พรีอักษิมิตส์วิตซ์ SIED-M30B-ZO-K-L  
หมายเลขชิ้นส่วน: 538290

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	ทรงกลม
ได้มาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่ง ไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
หลักการวัด	อุปนัย
ระยะทางการทำงานที่กำหนด	10 mm
ระยะการไซงานที่มั่นใจ	8.1 mm
ปัจจัยลด	อลูมิเนียม = 0.4 เหล็กกล้าไร้สนิม St 18/8 = 0.7 ทองแดง = 0.3 ทองเหลือง = 0.4 เหล็กเซนต์ 37 = 1.0
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
ความสามารถในการทำซ้ำ	0.3 mm
สวิตซ์เชิงเอาทพุท	แบบ โรลัมผัส 2 สาย
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองคประกอบ	ที่เปิด
ฮิสเทรีซิส	0.05 mm...2.2 mm
ความถี่สวิตซ์สูงสุด DC	200 Hz
ความถี่การสลับสูงสุด AC	25 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด	300 mA
แรงดันตก	8 V
กระแสไหลคืนต่ำ	5 mA
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	ไม่
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ไซงาน AC	20 V...265 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ไซงาน DC	20 V...320 V
ความถี่หลัก	50 Hz
ไม่ได้ไซงานในปัจจุบัน	1.5 mA
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2 คอร์ สายเคเบิล
ความยาวสายเคเบิล	2.5 m
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ	พีวีซี
ขนาด	M30
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อก
แรงบิดในการการขัน	30 Nm
ประเภทการติดตั้ง	กลาง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	190 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง PA ซุบนิคเกิล
การแสดงสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-5 °C...50 °C
ระดับการป้องกัน	IP67
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
การเลือกขอมูลเซ็นเซอร์เพิ่มเติม	สำหรับแรงดันไฟฟ้า DC และ AC
ทางออกไฟฟ้า	แบบ โรลล์มัส 2 สาย
การออกแบบของวิชั่นเซ็นเซอร์	ค่าเริ่มต้น