

# สายเชื่อมต่อ NEBV-S1W37-E-5-LE26

หมายเลขชิ้นส่วน: 539244

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่ปฏิบัติการ	สำหรับขั้วต่อวาลวเชื่อมต่อแบบหลายพิน VTSA/VTSA-F. เท่านั้น
ไดมาตรฐาน	DIN 47100
การกำหนดสาย	พร้อมตัวยึด پای
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1006 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังกั้น	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เตารับสายเคเบิล	มุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	Sub-D
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	37
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	26
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	3x สกรู M4
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังกั้น	หน้าควบคุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ	สายเคเบิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลายเปิด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ	26
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขนาด	26
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	2 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	1 kV
ความยาวสายเคเบิล	5 m
คุณสมบัติสาย	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
เส้นเงื่อนไขการทดสอบ	เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ
รัศมีการตัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว	42 mm
รัศมีการตัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น	104 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของสายเคเบิล	10.4 mm
การประกอบสายเคเบิล	26 x 0.34 มม. <sup>2</sup>
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.34 มม. <sup>2</sup>
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
สีปลอกสาย	สีเทา
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ	พีวีซี