


# โมดูลระหว่างขั้นของตำแหน่ง DADM-DGC-40-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 541702

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความไกลชิด
แรงดันใช้งาน	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาหน่วงสูงสุด	300 ms
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	0.02 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	970 g
ประเภทของรัด	ยึดกับกระบอกสูบ DGC
พอร์ตลม	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูหยุด	เหล็ก สังกะสี
ซีลวัสดุ	TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อะโนไดซ์
วัสดุคันโยก	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
คลิปวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุเนื้อ	เหล็ก สังกะสี
ปรับละเอียด	4 mm
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่