


วาล์วควบคุมการไหลทางเดียวที่แม่นยำ GRP-160-1/8-AL

หมายเลขชิ้นส่วน: 542023

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรง
ขอตอลม 1	G1/8
ขอตอลม 2	G1/8
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
องค์ประกอบปรับ	ปุ่มหมุนพร้อมสเกล
ประเภทของรีด	บนแผ่นเชื่อมต่อ
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	75.8 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ	245 l/min
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานตั้งแต่ 2 ถึง 1	0 bar...8 bar
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล 0.1->0 MPa (1->0 บาร์, 14.5->0 psi)	38 l/min
การไหลปกติในทิศทางที่ไม่ไหลกลับจาก 0.1->0 MPa (1->0 บาร์, 14.5->0 psi)	25 l/min...90 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลในการไหลควบคุมทิศทาง 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	129 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	245 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[5:4:3] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...50 °C

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	110 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมตอ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
ซีลวัสดุ	NBR พีวีซี
วัสดุสกรู	เหล็ก