


กริปเปอร์แบบขนาน HGPP-10-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 525658

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	10
จังหวะตอกรามกริปเปอร์	2 mm
ความแม่นยำในการแลกเปลี่ยนสูงสุด	0.1 mm
กริปเปอร์ความสามารถในการทำซ้ำ	0.02 mm
จำนวนขากรรไกรกริปเปอร์	2
ประเภทไดรฟ์	นิวเมติก
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
ฟังก์ชันกริปเปอร์	ขนาน
แรงจับสำรอง	ปราศจาก
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เฟืองและตัวขับเคลื่อน
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับเซ็นเซอร์ฮอลล์ สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
เปิดแรงจับยึดทั้งหมดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	80 N
ปิดแรงจับรวมที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	80 N
แรงดันใช้งาน	2 bar...8 bar
แมกซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน	4 Hz
เวลาเปิดขั้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	22 ms
เวลาปิดขั้นต่ำ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	34 ms
มวลสูงสุดต่อนิ้วของกริปเปอร์ภายนอก	50 g
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
แรงจับยึดแบบเปิดต่อปากจับที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	40 N
แรงจับยึดแน่นต่อปากจับที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	40 N
แรงสูงสุดบนขากรรไกรกริปเปอร์ Fz static	40 N
โมเมนต์สูงสุดที่กริปเปอร์แบบกราม Mx static	1.5 Nm
แมกซ์ ขณะจับกราม สแตติกของฉนวน	1.5 Nm
แมกซ์ ขณะจับขากรรไกร Mz static	1.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	126 g
ประเภทของรีด	ดวอยเกลียวใน

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พอร์ทลม	M3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ฝาครอบวัสดุ	POM
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด, ฮาร์ดอโนไดซ์
ขากรร โกรกริปเปอร์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด, ซุบนิกเกิล