


# เกจวัดความดัน DPA-63-16-MA-SET

หมายเลขชิ้นส่วน: 526097

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|--|------------------------|
| โตมาตรฐาน                              | EN837-1                |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด               | 40                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เกจวัดแรงดันแบบBourdon |
| ประเภทของรัด                           | พร้อมเกลียวนอก         |
| แรงดันใช้งาน                           | 16 bar                 |
| ระดับความแม่นยำในการวัด                | 2.5                    |
| ระดับการป้องกัน                        | IP43                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 5 °C...60 °C           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| พอร์ทลม                                | G1/8                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 250 g                  |