



เกจสัญญาณ VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG
หมายเลขชิ้นส่วน: 547842

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	40
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ก่องหลัง
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 837-1
ประเภทของซีลบนเดือยขันเกลียว	การเคลือบผิว
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon
พื้นที่แสดงผล	-1 bar...0 bar
สเกล	มาตราส่วนเดียว
แรงดันใช้งาน	-1 bar...0 bar
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ปัจจัยไหลต่อเนื่อง	0.75
ปัจจัยไหลสลับ	0.66
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	65 g
ระดับความแม่นยำในการวัด	2.5
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
พอร์ตลม	R1/8
จุกเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	สแตนเลส

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ส่วนวัสดุ	HP
วัสดุในการดูหน้าต่าง	HP