



เครื่องเพิ่มความดัน DPA-100-D

หมายเลขชิ้นส่วน: 549398

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
Øลูกสูบ	100 มม.
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เครื่องเพิ่มแรงดันลูกสูบคู่
ระดับความดัน	G1/8 พร้อมแล้ว
แรงดันทางออก 2	4 bar...16 bar
แรงดันใช้งาน	2.5 bar...8 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	5 bar...16 bar
แรงดันขาเข้า 1	2 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:3:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทานน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	13000 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
ขอตอล 1	G1/2
ขอตอล 2	G1/2
ขอตอล 3	G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS