



# เครื่องเพิ่มความดัน DPA-63-16-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 549400

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
Øลูกสูบ	63mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เครื่องเพิ่มความดันลูกสูบคู่ ด้วยลูกสูบแม่เหล็ก
ระดับความดัน	G1/8 พร้อมแล้ว
แรงดันทางออก 2	4 bar...16 bar
แรงดันใช้งาน	2 bar...10 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	4 bar...16 bar
แรงดันขาเข้า 1	2 bar...10 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับช่วงการควบคุมแรงดัน	เมื่อสปริงตัวปรับแรงถึงจุดสูงสุด แรงดันทางออกสูงสุดสามารถเกิน 40%
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทานน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6000 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
ข้อต่อลม 1	G3/8
ข้อต่อลม 2	G3/8
ข้อต่อลม 3	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS