

Pneumatic interface VABA-S6-1-X2

หมายเลขชิ้นส่วน: 550663

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การเชื่อมต่อขั้ววาลว	ประเภท 44, VTSA
การวินิจฉัย	วาลวแรงดันไฟตก
จำนวนตำแหน่งวาลวสูงสุด	16 สำหรับวาลว bistable 32 สำหรับวาลวโมโนสเตเบิล
จอแสดงผล LED	การตรวจสอบ 1 กลุ่ม สถานะของวาลว
การกำหนดพารามิเตอร์	Failsafe ต่อช่อง แรงต่อช่อง โหมควางต่อช่อง โมดูลการตรวจสอบ
ฟิวส์ป้องกัน (ไฟฟ้าลัดวงจร)	ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ภายในต่อเอาต์พุตวาลว
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	21.6 V...26.4 V
การใช้พลังงานของตัวเองที่แรงดันไฟฟ้าใช้งานเล็กน้อย	พิมพ์. 15 mA (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จ่ายแรงดันไฟทำงาน) พิมพ์. 50 mA (การจ่ายแรงดันโหลดสำหรับวาลว)
แหล่งจ่ายไฟสูงสุดต่อช่องสัญญาณ	0.2 A
กระแสไฟสูงสุดต่อโมดูล	4 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ช่องแยกไฟฟ้า - บัสภายใน	ใช่ เมื่อใช้แหล่งจ่ายเพิ่มเติมสำหรับวาลว
ระดับความต้านทานการกักกรอน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกักกรอน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	590 g
ระบบควบคุมไฟฟ้า	fieldbus
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ผ่านทาง CPX
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหม	ปะ
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ