


# เครื่องแยก HPV-10-10-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 550908

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	10 mm
Øลูกสูบ	10 มม.
ความแม่นยำในการแลกเปลี่ยนสูงสุด	0.3 mm
ระยะทางสูงสุดของสไลด์ Sx	0.05 mm
ระยะทางสูงสุดของสไลด์ Sz	0.03 mm
แมกซ์ ขวานเลนเชิงมุมกรามกริปเปอร์	0.12 deg
แมกซ์ องศาความคลาดเคลื่อนของตัวจับ Ay	0.2 deg
แมกซ์ องศาความคลาดเคลื่อนของตัวจับ az	0.262 deg
ตัวยึดด้วยมือภายนอก	ผ่านรู
การทำให้หมดอายุ	ไม่มีกั้นกระแทก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ลูกสูบคู่ ก้านลูกสูบ ตัวลอคสไลด์ ไม่หมุน
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด
ครึ่งพัลส์	26.5 ms
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	คู่มือสี่เหลี่ยม
รอบเวลา	52.5 ms
แรงดันใช้งาน	3 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
แรงสูงสุดบนนิ้ว Fz static	75 N
ช่วงทอร์กสูงสุดบนนิ้ว Mr static	3 Nm
แมกซ์ ช่วงเวลาบนนิ้ว Mx static	3 Nm
แรงบิดสูงสุดที่นิ้วกริปเปอร์ My สแตติก	3 Nm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ	35 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล้วงหนา	45 N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	135 g
มวลสูงสุดต่อนิ้วของกริปเปอร์ภายนอก	56 g
การเชื่อมต่อทางเลือก	M3
ประเภทของรัด	ทางเลือก: ด้วยด้ายภายในและปลอกตรงกลาง มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
พอร์ทลม	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS