


# เครื่องควบคุมความดัน LR-1/8-F

หมายเลขชิ้นส่วน: 552420

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การป้องกันการดำเนินการ	ปุ่มล็อก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วควบคุมไดอะแฟรม ด้วยการจ่ายแรงดันอย่างต่อเนื่อง
ฟังก์ชันตัวควบคุม	ค่าคงที่แรงดันขาออก พร้อมการชดเชยแรงดันในช่วงแรก ด้วยการระบายอากาศรอง
ระดับความดัน	G1/8 พร้อมแล้ว
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.5 bar...12 bar
แรงดันขาเข้า 1	1 bar...20 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด	0.2 bar
อัตราการไหลปกติ	420 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...80 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	120 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งแผงด้านหน้า พร้อมอุปกรณ์เสริม
ขอตอล 1	G1/8
ขอตอล 2	G1/8
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมทองแดง