

โรตารีโมดูล ERMB-32

หมายเลขชิ้นส่วน: 552708

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	32
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	โมดูลโรตารีระบบเครื่องกลไฟฟ้า พร้อมสายพานพื้นเพื่อง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
มุมการหมุน	ไม่มีที่สิ้นสุด
อัตราทดเกียร์	3:1
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3250 g
เฟืองขับ Ø	12 mm
ระยะห่างระหว่างฟันเฟือง	5 mm
ความเร็วในการส่งออกสูงสุด	300 rpm
ความเร็วในการป้อนข้อมูลสูงสุด	900 rpm
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	8.5 Nm
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.5 Nm
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
เพลาส่งออกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
เพลาชับวัสดุ	เหล็กกล้า ไรสนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
วัสดุเชื่อมต่อพื้น	โพลีคลอโรพรีนกับใยแก้ว