


ไส้กรองคาร์บอน LFX-D-MAXI

หมายเลขชิ้นส่วน: 532778

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	แม็กซ์
ซีรีส์	D
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 5°
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวกรองถ่านกัมมันต์ ตัวกรองไฟเบอร์
ป้องกันถั่ว	กรงป้องกันโลหะ
แรงดันใช้งาน	0 bar...16 bar
การไหลปกติสูงสุดที่แนะนำ	1100 l/min
Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ	1100 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:4:2] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:4:1] ก๊าซเฉื่อย
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...30 °C
ปริมาณน้ำมันตกค้าง	0.003 mg/m ³
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	921 g
ประเภทของรัด	ทางเลือก: การติดตั้งสาย มีวงเล็บ
พอร์ตลม	ไม่มีแผ่นเชื่อมต่อ
ขดลอม 1	โมดูลเบตเตอร์
ขดลอม 2	โมดูลเบตเตอร์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตัวกรองวัสดุ	ถ่านกัมมันต์ เนื้อเยื่อ
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
เปลือกวัสดุ	PC