

# ไมโครฟิลเตอร์ MS9-LFM-3/4-AUV-HF

หมายเลขชิ้นส่วน: 552966

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า  |
|---|---|
| ซีรีส์  | MS  |
| ขนาด  | 9   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                       | ตัวกรองไฟเบอร์                                  |
| กรองความบริสุทธิ์                             | 0.01 µm   |
| ทอระบายน้ำคอนเดนเสท                           | อัตโนมัติอย่างเต็มที่<br>คล้ายด้วยตนเอง         |
| แรงดันใช้งาน                                  | 2 bar...12 bar                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                                | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4]      |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก               | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:7:2]  |
| Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 7800 l/min                                      |
| Min. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 390 l/min                                       |
| ประสิทธิภาพการกรอง                            | 99.9999 %                                       |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                         | 225 ml  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | 5 °C...60 °C                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | 5 °C...60 °C                                    |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                          | -10 °C...60 °C                                  |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง                            | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                          |
| ประเภทของรัด                                  | ทางเลือก:<br>การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | แนวตั้ง +/- 5°                                  |
| ขอตอล 1                                       | G3/4  |
| ขอตอล 2                                       | G3/4  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                             | อลูมิเนียมหล่อ                                  |
| วัสดุหุ้ม                                     | PA  |
| ตัวกรองวัสดุ                                  | เส้นใยบอโรซิลิเกต                               |
| เปลือกวัสดุ                                   | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด                            |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                          | PA  |
| ซีลวัสดุ                                      | NBR   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 2500 g  |