

Linear/swivel clamp CLR-40-10-L-P-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 535454

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---|--|
| ระยะชักทั้งหมด | 28 mm |
| Øลูกสูบ | 40mm |
| เกลียวก้านลูกสูบ | M8 |
| มุมหมุน | 90 องศา +/- 2 องศา |
| ระยะจับ | 10 mm |
| การทำให่น้ำหนัก ๆ | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก |
| การตรวจจับตำแหน่ง | สำหรับสวิตซ์ความถี่กลัด |
| ทิศทางการทะ | ซ้าย |
| แรงดันใช้งาน | 2 bar...10 bar |
| ฟังก์ชัน | การแสดงคู่ |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...80 °C |
| แรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพที่ 0.2 MPa (2 บาร์, 29 psi) | 176 N |
| แรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพที่ 0.4 MPa (4 บาร์, 58 psi) | 355 N |
| แรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 536 N |
| แรงบิดขั้นสูงสุดของสกรูนิ้วหนีบ | 24 Nm |
| แรงจับยึดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 633 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 880 g |
| ประเภทของรัด | ทางเลือก: มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| พอร์ทลม | G1/8 |
| สกรูปลดล็อคควัด | เหล็ก ชุบสังกะสี |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|-------------------|--------------------------------|
| วัสดุหุ้ม | โลหะผสมอลูมิเนียมตัดเคลือบ |
| ซีลวัสดุ | NBR TPE-U (PU) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมตัดสไลด์ไนโตซ |
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมตัดสไลด์ไนโตซ |