


# ตัวกรองละเอียด MS6N-LFM-1/2-BUV-DA

หมายเลขชิ้นส่วน: 536865

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า   |
|---|--|
| ซีรีส์  | MS   |
| ขนาด  | 6  |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                        | ตัวกรองไฟเบอร์   |
| กรองความวิจิตร                                | 1 µm   |
| ทอระบายน้ำคอนเดนเสท                           | อัตโนมัติอย่างเต็มที่                                    |
| แรงดันใช้งาน                                  | 2 bar...12 bar   |
| สื่อปฏิบัติการ                                | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก               | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [5:7:3]           |
| Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 950 l/min  |
| Min. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 140 l/min  |
| ประสิทธิภาพการกรอง                            | 99.99 %  |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                         | 38 cm <sup>3</sup>                                       |
| ป้องกันถวย                                    | รวมเป็นเปลือกโลหะ  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                   |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | -10 °C...60 °C   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | -10 °C...60 °C   |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                          | -10 °C...60 °C   |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง                            | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| จอแสดงผลความดันแตกต่าง                        | จอแสดงผลออกปัดคัล  |
| ประเภทของรัด                                  | ทางเลือก:<br>การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | แนวตั้ง +/- 5°   |
| ขอตอลม 1                                      | 1/2 NPT  |
| ขอตอลม 2                                      | 1/2 NPT  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                             | อลูมิเนียมหล่อ   |
| ตัวกรองวัสดุ                                  | เส้นใยบอโรซิลิเกต  |

| ลักษณะเฉพาะ      | มูลค่า                 |
|------------------|------------------------|
| เปลือกวัสดุ      | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด   |
| ซีลวัสดุ         | NBR                    |
| วัสดุหมายเหตุ    | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 820 g                  |