


สไลด์ไฟฟ้า EGSK-33-400-10P

หมายเลขชิ้นส่วน: 562781

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จังหวะการทำงาน	400 mm
ขนาด	33
พลิกกลับ	20 µm
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน	10 mm
แกนหมุน	10 mm/U
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แกนเชิงเส้นเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยบอลสกรู
	สวิตชอ้างอิง
ประเภทแกนหมุน	ไดรฟ์เกลียวแบบกลม
อัตราเร่งสูงสุด	20 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	0.79 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.01 มม.
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP10
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
เบริงคกที่พิกัดโหลดแบบไดนามิก	1790 N
อัตราโกดเชิงเส้นไดนามิกโหลดพื้นฐาน	9207 N
บอลสกรูจัดอันดับโหลดแบบไดนามิก	1760 N
โมเมนต์ของพื้นที่ระดับ 2 Iy	62000 mm ⁴
โมเมนต์ของพื้นที่ 2 องศา Iz	380000 mm ⁴
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	0.24 Nm
แม็กซ์ ฟอรัซ Fy	2083 N
แรง Fz สูงสุด	2083 N
Max Moment Mx	42.2 Nm
แรงบิดสูงสุด My	13.8 Nm
Max Moment Mz	13.8 Nm
แรงป้อนสูงสุด Fx	148 N
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.07 Nm
บอลสกรูรับน้ำหนักคงที่	2840 N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โกดเชิงเส้นอัตราโหลดคงที่	20200 N
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย JH ต่อจังหวะเมตร	0.0771 kgcm ²
โมเมนต์ความเฉื่อย JO	0.0166 kgcm ²
การป้อนคางที่	10 mm/U
แบริ่งคงที่ที่กีดโหลดคงที่	2590 N
อายุการใช้งานอ้างอิง	5000 km
การเคลื่อนที่มวล	310 g
เลื่อนน้ำหนัก	310 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3900 g
สไลด์เพิ่มน้ำหนัก	310 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	1380 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	63 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวในและเดือยเดือย
ฝาท้ายวัสดุ	อลูมิเนียมหล่อ เคลือบ
โปรไฟล์วัสดุ	เคลือบผิว เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุครอบไดรฟ์	อลูมิเนียมหล่อ เคลือบ
สไลด์วัสดุ	เหล็ก
วัสดุยึดแกนหมุน	เหล็ก
แกนหมุนวัสดุ	เหล็ก