


พรีอักษิมิตส์วิตช์ SIEF-Q40S-PA-S-2L

หมายเลขชิ้นส่วน: 538341

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	สี่เหลี่ยม
ไดมาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
หลักการวัด	อุปนัย
ระยะทางการทำงานที่กำหนด	35 mm
ระยะการใชงานที่มั่นใจ	28.35 mm
ปัจจัยลด	อลูมิเนียม = 1.0 เหล็กกล้าไร้สนิม St 18/8 = 1.0 ทองแดง = 1.0 ทองเหลือง = 1.0 เหล็กเซนต์ 37 = 1.0
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...85 °C
ความสามารถในการทำซ้ำ	0.7 mm
สวิตซ์เชิงเอาทพุท	PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองคประกอบ	ต่อต้านวาเลนท์
ซีสเทรีซิส	1.05 mm...5.25 mm
ความถี่สวิตซ์สูงสุด DC	250 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด	200 mA
แรงดันตก	1.8 V
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	การตอกลับ
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใชงาน DC	10 V...65 V
ระลอกคลื่น	10 %
ไม่ได้ใชงานในปัจจุบัน	15 mA
การป้องกันช้วยอนกลับ	สำหรับการเชื่อมตอไฟฟ้าทั้งหมด
การเชื่อมตอไฟฟ้า	4 พิน Fixcon M12x1 ปลั๊ก
ขนาด	40x40x65 มม.
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ประเภทการติดตั้ง	ล่างบางส่วน
น้ำหนักผลิตภัณฑ	156 g

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมความแข็งแรงด้วย PBT
ตัวบ่งชี้พร้อม	LED สีเขียว
การแสดงผลสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
ระดับการป้องกัน	IP67
ภูมิคุ้มกันต่อสนามแม่เหล็ก	สนามแม่เหล็กตรงและสนามไฟฟ้าสลับ
ระดับความต้านทานการกักกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกักกร่อน
การเลือกขอมูลเซ็นเซอร์เพิ่มเติม	ด้วยคาร์ดิคชันแพคเตอร์ 1 - ต้านทานสนามแม่เหล็ก
ทางออกไฟฟ้า	PNP
การออกแบบของวิชั่นเซ็นเซอร์	ค่าเริ่มต้น