


Linear drive DGC-18- -HD-

หมายเลขชิ้นส่วน: 567547

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	1 mm...3000 mm
Øลูกสูบ	18mm
การทำใหหมาะต ำ	โซค่อพลัษณะแฉ่ง โซค่อพลัษณะนุ่
ต ำหน่งการตดต่ง	ตามตองการ
แน่น ำ	คوءลูกหมนวเรยน
การตรวงจบต ำหน่ง	ส ำหรบสวตซความกลซชด
ต ำแปร	สไลดเสรมมาตรฐาน ซาย สไลดเสรม มาตรฐานขวา
แรงด้นใชงาน	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
ฟงกชน	การแสดงค
สอปรบฏตการ	ระบบอวดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
หมายเหตุเกยวกับสอปรบฏตการ/ควมคุม	สามารถทาน้ำมันได (จ ำเป็นส ำหรบการทำงานตอไป)
ระดับความตานทานการกตกรอน KBK	0 - ไมม่ความเครยตจากการกตกรอน
การปรบฏตตามขอก ำหนตของหองปรบฏตการ	VDMA24364 โซชน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงตามทฤษฎทที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถบกลับ	153 N
แรงตามทฤษฎทที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหนา	153 N
การเคลอนทมวล	1,06 kg
ยายมวลที่จ้งหะ 0 มม.	3,99 kg
น้ำหนักเพมเตมตอระยะซก 10 มม.	0,071 kg
ประเภทของรต	พรอมอุปกรณเสรม
วสตูหมายเหตุ	เป็นไปตามขอก ำหนต RoHS
วสตูหุม	โลหะผสมอลูมิเนียมตด
ซิลวสตู	NBR TPE-U (PU)