

# โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ VMPA2-FB-EMS-D2-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 543332

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การวินิจฉัย	การตรวจสอบสภาพ สายเบรคคอคอยด วาล์วไฟฟ้าลัดวงจร วาล์วแรงดันไฟตก
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	2
จำนวนคอคอยลโซลินอยลวาล์วสูงสุด	4
ปริมาณการไหลกระแสไฟของตัวเองที่แรงดันโหลด	3 mA
การไหลพลังงานของตัวเองที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	8 mA
กระแสดึงเข้าสูงสุดต่อโซลินอยดคอคอยล	99mA ถึง 24ms
จัดอันดับปัจจุบันที่ลดปัจจุบัน	18mA หลังจาก 24ms
ระดับความต้านทานการกักกรอน KBK	1 - ความเค้นต่อการกักกรอนต่ำ (ในสภาพพร้อมติดตั้ง)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS