


มินิสไลด์ DGSL-25-40-Y3A

หมายเลขชิ้นส่วน: 544049

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---|--|
| ฮับ | 40 mm |
| ช่วงตำแหน่งปลายที่ปรับได้ / ความยาวที่ด้านหน้า | 56 mm |
| ช่วงตำแหน่งสิ้นสุดที่ปรับได้ / ความยาวที่ด้านหลัง | 51.5 mm |
| Øลูกสูบ | 32 มม. |
| ชุดขับเคลื่อนโหมดการทำงาน | แอก |
| การทำให้ง่าย ๆ | โซคัฟโปรดักส์ทั้งสองด้าน |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| แนะนำ | Ball bearing cage guide |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | แอก ลูกสูบ ก้านลูกสูบ เลื่อน |
| การตรวจจับตำแหน่ง | สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด |
| แรงดันใช้งาน | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar |
| ความเร็วสูงสุด | 0.8 m/s |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
| ฟังก์ชัน | การแสดงคู่ |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...60 °C |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด | 10 Nm |
| ความยาวลวดทอน | 20 mm |
| แมกซ์ ฟอรัช Fy | 4643 N |
| แรง Fz สูงสุด | 4643 N |
| Max Moment Mx | 110 Nm |
| แรงบิดสูงสุด My | 60 Nm |
| Max Moment Mz | 60 Nm |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงยึดกลับ | 415 N |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหน้า | 483 N |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|----------------------|----------------------------|
| การเคลื่อนที่มวล | 1181 g |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 3139 g |
| การเชื่อมต่อทางเลือก | ดูรูปสินค้า |
| ประเภทของรัด | มีรูทะลุ |
| พอร์ทลม | G1/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุหุ้ม | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด |
| ซีลวัสดุ | HNBR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด |
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าโรสนิมอัลลอยด์สูง |