

โมดูลเซ็ทพอยต์ MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 546224

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แสดงจุดตั้งค่าที่ใช้งานอยู่	LED สีเหลือง
ตัวบ่งชี้พร้อม	LED สีเขียว
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	20 V...30 V
ค่าที่เข้ามาจากเซตพอยต์ภายนอกสำหรับความต้านทานอินพุต	โดยทั่วไปแล้ว 100 kOhm
อินพุตค่าความต้านทานอินพุต อินพุต	3 kOhm
แรงดันขาออกที่ปรับได้	0 V...10 V
การใช้พลังงานที่ 24 VDC	1.5 W
กระแสไฟขาออกสูงสุด	27 mA
ระลอกคลื่น	10 %
แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนดภายนอก	0 V...10 V
การปรับตั้งแรงดันไฟจ่าย	10 V...10.6 V
จัดการการปรับตั้งค่าปัจจุบัน	6 mA...6.36 mA
โพเทนซีอิมิตเตอร์สำหรับอินพุตเซ็ทพอยต์จากภายนอก	2.5 kOhm...10 kOhm
อนุญาต	ขีดชี้
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
ระดับความต้านทานการกักตรอน KBK	2 - การสัมผัสกับการกักตรอนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	80 g
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	2.5 mm ²
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ขั้วสกรู
ประเภทของรีด	พร้อมราง DIN