


กระบอกลมแบบคอมแพค ADNGF-50-30-PPS-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 574044

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ฮับ | 30 mm |
| Øลูกสูบ | 50mm |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | ISO 21287 |
| การทำให้หมดอายุ | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายทางที่ปรับเองได้ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ลูกสูบ ก้านลูกสูบ หลอดโปรไฟล์ |
| การตรวจจับตำแหน่ง | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ | แกนประคองพร้อมโยค |
| แรงดันใช้งาน | 0.14 MPa...1 MPa 1.4 bar...10 bar |
| ฟังก์ชัน | การแสดงคู่ |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด | 2.8 J |
| ความยาวลดทอน | 6 mm |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 1057 N |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลงหนา | 1178 N |
| การเคลื่อนที่มวล | 391 g |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 862 g |
| พอร์ตลม | G1/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| สกรูปลอกคอวัสดุ | เหล็ก |
| วัสดุหุ้ม | อะลูมิเนียมอัลลอย ซุบอโน ไตซ์ |
| ซีลวัสดุ | TPE-U(PUR) |
| วัสดุแผ่นปิดท้าย | อะลูมิเนียมอัลลอย ซุบอโน ไตซ์ |
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| ท่อทรงกระบอวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดีด ซุบอโน ไตซ์ |