


วาล์วพื้นฐาน VSVA-B-T32U-A-A2-P1

หมายเลขชิ้นส่วน: 546734

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|-----------------------------------|--|
| ฟังก์ชันวาล์ว | 2x3/2 เบ็ด โมโนสเตเบิล |
| ประเภทการดำเนินการ | ไฟฟ้า |
| ขนาดวาล์ว | 18 mm |
| อัตราการไหลปกติ | 400 l/min |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม | ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 แผ่นเชื่อมต่อขนาด 02 ตาม VDMA 24563 G1/8 |
| แรงดันใช้งาน | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ตัวเลื่อนลูกสูบ |
| รีเซ็ตประเภท | สปริงลม |
| อนุญาต | c UL เรา - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| ระดับการป้องกัน | IP65 NEMA 4 |
| ความกว้างปกติ | 5 mm |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ | คันเร่งได้ |
| หลักการปิดผนึก | อ่อน |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ได้มาตรฐาน | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| ประเภทการกระตุ้น | นํารอง |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ | ภายใน |
| ทิศทางการไหล | กลับไม่ได้ |
| ทับซ้อนกัน | ความคุ้มครองที่ดี |
| การแสดงสถานะสัญญาณ | ไฟ LED |
| ไฟลัดความดัน | 0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar |
| วาล์วไหล | 600 l/min |
| วาล์วไหลบนฐานรอง | 450 l/min |
| วาล์วไหลเชื่อมโยงด้วยลม | 400 l/min |
| รอบการทำงาน | 100% |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15 % / +10 % |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ความเหนียวลา | การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6 |
| กันกระแทก | การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิปานกลาง | -5 °C...50 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 90 % |
| ระดับความดันเสียง | 85 dB(A) |
| สื่อควบคุม | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาลว | 0.9 Nm...1.1 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 98 g |
| ประเภทของรีด | บนแผ่นเชื่อมต่อ |
| ขอตอควบคุมอากาศเสริม 12 | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 |
| ขอตอเสริมไฟลัดแอร์ 14 | ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84 | จับได้ ไม่ยึดตามมาตรฐาน |
| ขอตอลม 1 | ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 |
| ขอตอลม 2 | ฐานรอง, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 |
| ขอตอลม 3 | ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 |
| ขอตอลม 4 | ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 |
| ขอตอลม 5 | ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 |
| ไฟลัดอินเทอร์เฟซ | ตามมาตรฐาน ISO 15218 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซิลวัสดุ | HNBR NBR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |
| วัสดุสกรู | เหล็ก สังกะสี |