



ตารางการจัดทำดัชนีแบบหมุน DHTG-220-6-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 548094

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	220
แผ่นขนาน	0.04 mm
แผ่นหมด	0.02 mm
แผ่นศูนย์กลาง	0.02 mm
ความสามารถในการทำซ้ำของมุมหมุน	0.03 deg
การทำให้หมด ๆ	โซ่คอปทรงแข็ง ปรับระดับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เฟืองคลัช เฟืองและตัวขับเฟือง ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกบังคับ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
สเปสซิง	6
แรงดันใช้งาน	4 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับความดันเสียง	70 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
แรงในแนวแกนคงที่สูงสุด	5000 N
แมกซ์ โมเมนต์เฉียงคงที่	500 Nm
แรงรัศมีสถิตสูงสุด	8000 N
แมกซ์ โมเมนต์สัมผัสคงที่	500 Nm
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	58.9 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24000 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
พอร์ทลม	เกลียวदानใน G1/8
แผ่นวัสดุ	เหล็กกล้าไนซ์

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหยุด	เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด