

แกนขับเคลื่อนแบบเกียร์ EGC-185- -BS-KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 556811

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จังหวะการทำงาน	50 mm...3000 mm
ขนาด	185
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน	40 mm
แกนหมุน	40 mm/U
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แกนเชิงเส้นเครื่องกลไฟฟ้า พร้อมบอลสกรู
ประเภทมอเตอร์	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์
ประเภทแกนหมุน	บอลสกรู
อัตราเร่งสูงสุด	15 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	2 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.02 มม.
รอบการทำงาน	100%
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ระดับพื้นที่ 2 เกรด Ix	26120000 mm ⁴
โมเมนต์ของพื้นที่ระดับ 2 Iy	26120000 mm ⁴
โมเมนต์ของพื้นที่ 2 องศา Iz	26120000 mm ⁴
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	15200 N
แรง Fz สูงสุด	15200 N
Max Moment Mx	529 Nm
แรงรึคมีสูงสุดบนเพลลาขับ	4000 N
แรงป้อนสูงสุด Fx	3000 N
โมเมนต์แรงบิดของความเฉื่อย It	5140000 mm ⁴
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย JH ต่อจังหวะเมตร	18.031 kgcm ²
การป้อนค่าคงที่	40 mm/U
ชุดล้อการเชื่อมต่อแบบนิวเมติก	M5
ฝาท้ายวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุการชดเชยการเคลื่อนที่	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อนินโตซ์
โปรไฟล์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อนินโตซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุฝาครอบไดรฟ์	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อนินโตซ์
วัสดุรางนำ	เหล็ก
วัสดุราง	เหล็ก
สไลด์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อนินโตซ์
วัสดุฉีดแกนหมุน	เหล็ก
แกนหมุนวัสดุ	เหล็ก