

# ท่อลมพลาสติก PUN-V0-8X2-RT-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 561711

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| นอก Ø                                  | 8 mm  |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 35 mm   |
| Ø ภายใน                                | 4 mm  |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 9 mm  |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับโซฟพลังงาน   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar  |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...174 psi   |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | สำหรับการใช้งานสะกัดจากการเชื่อม: สูงสุด 1 MPa ที่ 20 °C, สูงสุด 0.9 MPa ที่ 40 °C, สูงสุด 0.7 MPa ที่ 60 °C<br>น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C |
| อนุญาต                                 | MOT   |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)   |
| เครื่องทดสอบไฟ                         | UL94 V-0 (3 มม.)<br>UL94 V-2 (0.75 มม.)   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -35 °C...60 °C  |
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม       | การใช้งานแบบไร้แรงดันสูงถึง 90 °C   |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.049 kg/m  |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 8 mm<br>[สำหรับปลั๊กอินเกลียวเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเป็น 4-mm   |
| สี                                     | สีแดง   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสี                    | ความเบี่ยงเบนจากสีมาตรฐานเนื่องจากการหน่วงไฟ  |
| ความแข็งผิ                             | D 54 +/-3   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |
| วัสดุท่อ                               | TPE-U (PU)  |