


# วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRLA-3/8-QB-3/16-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 564844

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรงไอเสีย
ขอตอลม 1	QB-3/16
ขอตอลม 2	3/8 NPT
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
องค์ประกอบการปรับ	สกรูหัวผ่า
ประเภทของรีด	ชั้นสกรูได พร้อมเกลียวนอก
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	10,6 cfm
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ	8,1 cfm...10,8 cfm
อุณหภูมิโดยรอบ	32 °F...140 °F
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-13,8 psi...116 psi
มาตรฐานอัตราการไหลในการไหลควบคุมทิศทาง 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	13,7 cfm
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	13,7 cfm...14,3 cfm
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิปานกลาง	32 °F...140 °F
แรงบิดกระชับสูงสุด	16,2 ft-lbf
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1857 oz
จุกเกลียววัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีลวัสดุ	NBR
สกปรกวงวัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
ปลอยแหวนวัสดุ	ปอม
หัวเป็นสันวัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
สกปรปรับวัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
วัสดุข้อต่อหมุน	PBT เสริมแรง