

ปลั๊กชอกเกต MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

หมายเลขชิ้นส่วน: 570367

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 2 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ประเภทของรีด	บนโซลินอยดวาล์วพร้อมสกรูกลาง M2.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	3 พิน ทำมุมได้ รูปร่าง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803 ดีไซน์สี่เหลี่ยม
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V...24 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	6 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
ขั้วต่อสายเคเบิล	M12
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	4 mm...6 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...125 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ซิลวัสดุ	HNBR