

แกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน ELGG-TB-...-55- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 571060

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองขับที่มีประสิทธิภาพ	28.65 mm
จังหวะการทำงาน	50 mm...1200 mm
ขนาด	55
การยืดตัวของสายพานฟัน	0.21 %
ระยะห่างระหว่างฟันเฟือง	3 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือการเลื่อน คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แกนเชิงเส้นเครื่องกลไฟฟ้า พร้อมสายพานฟันเฟือง
ประเภทมอเตอร์	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์
อัตราเร่งสูงสุด	50 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	1 m/s...3 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.1 มม.
รอบการทำงาน	100%
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
โมเมนต์ของพื้นที่ระดับ 2 Iy	38300 mm ⁴
โมเมนต์ของพื้นที่ 2 องศา Iz	41180 mm ⁴
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	5 Nm
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	300 N
แรง Fz สูงสุด	300 N
ความต้านทานการที่ไม่มีโหลดสูงสุด	27.9 N
แรงป้อนสูงสุด Fx	350 N
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.4 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย JH ต่อจังหวะเมตร	0.019 kgcm ²
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย JI ต่อหน้าหนักบรรทุกทุกกิโลกรัม	2.05 kgcm ²
การป้อนค่าคงที่	90 mm/U
อายุการใช้งานอ้างอิง	2500 km
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	0.92 g

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	7160 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	156 g
โปรไฟล์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุฝาครอบไดรฟ์	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์
รอกวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
สไลด์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์
วัสดุของตัวพินเข็มขัดจับ	เบริลเลียมบรอนซ์
วัสดุเข็มขัดพิน	โพลีคลอโรพรีนพร้อมสายแก้วและปลอกไนลอน